

T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.08.2022	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
126	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
127	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
128	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
129	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
130	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 500 g Hata payı hesabı **OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.** **Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)**: ± 1,25%

Ölçüm Yapılan Tarih:	26.04.2022	Test Ağırlığı:	100 kg
----------------------	------------	----------------	--------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g Hata payı hesabı **OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.** **Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)**: ± 0,40%

148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%
-----	------------------	----------------	-------	-------

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı **OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.** **Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)**: ± 0,50%

<p style="text-align: center;">Test Yapan</p> <p>ELMASLAR (Ad Soyad ve Firma Kasesi) TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON MÜHÜRÜ M. ALİ ERGİRKAN M. ÖZ. ŞTİ.</p> <p>Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. Kat: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 242 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 242 63 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0390 Mar.No: 0333078038000027 muhsenbc@elmalar.com.tr - www.elmalar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi:</p> <p style="text-align: center;">29.08.2022</p>	<p>Kontrol Eden</p> <p style="text-align: center;">CEZAYIR CANBOLAT</p> <p style="text-align: center;">Elektronik Sistemler Mühendisi</p>	<p>Kontrol Tarihi</p> <p style="text-align: center;">29.08.2022</p>
--	--	--	--

Ölçüm Yapılan Tarih:		29.08.2022			Test Ağırlığı:	40 kg
Check-In No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
202	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
203	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
204	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
205	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
206	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
207	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
208	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
209	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
210	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%	
211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%	
212	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
213	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
214	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
215	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
216	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
217	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
218	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
219	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
220	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
221	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
222	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
223	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
224	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
225	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
226	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
227	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
228	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
229	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
230	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
231	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
232	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
233	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
234	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
235	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
236	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
237	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
238	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
239	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%	
240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%	
244	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
245	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
246	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
247	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
248	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
249	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
250	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
251	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
252	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
253	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
254	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
255	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
256	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
257	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
258	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
259	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
260	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
261	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
262	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
263	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
264	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
265	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
266	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
267	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
268	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
269	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
270	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
271	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
272	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%	
273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%	
<p>Test Yapılan Ad Soyad ve Firma Kapasite</p> <p>ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİTE KONTROL MÜHÜRÜ</p> <p>Muratpaşa / ANTALYA Muratpaşa / ANTALYA</p> <p>Tel:0242 242 67 19 0242 247 53 44</p> <p>Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0360 Müh.No:0333078036000027</p> <p>muhaec@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr</p>		<p>Servis Kontrol Tarihi:</p> <p>29.08.2022</p>		<p>Kontrol Edeci</p> <p>Kontrol Tarihi</p> <p>29.08.2022</p>		

İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsa Edilebilir Hata Oranı (%) $\pm 0,20\%$	
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsa Edilebilir Hata Oranı (%) $\pm 0,30\%$	
<p>Test Yapan ELMASLAR VE FİRMA KİŞİLERİ SİSTEMLERİ VE KALİTE BİRLİK SAN. Tİ. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.557 Sk. İçmeler Apt. Kat:5/7A Muratpaşa / ANTALYA F:0242 242 64 06 Tel:0242 242 67 19 - 0242 242 63 44 Ant.Kurumlar Y.D. 333 078 0390 Mer.No:033307803500027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr</p>				<p>Servis Kontrol Tarihi: 29.08.2022</p>	<p>Kontrol Eden CENGİZ KAMBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi</p>	<p>Kontrol Tarihi 29.08.2022</p>
8.46. EE.4.02		Rev No:0.3		Rev Tarihi:08.05.2018		

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.08.2022	Test Ağırlığı:	10 kg				
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
TERMINAL 1							
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,10	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%) : ± 1,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ							
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,10	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
209	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
211					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
212	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%) : ± 1,00%		
TERMINAL 2							
60	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
61	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
62	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
63					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
64	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
65	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
66	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
67	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
199					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
200					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
201	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
202					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
203	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
204	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
205					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
206					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
207	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
208					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%) : ± 1,00%		
<p>Test Yapan (Adı Soyadı ve Firma Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZMETLERİ A.Ş. M. ALİ ERTÜRK Muratpaşa Mah.587 Sk. Tezcan Apt. Kat: 577A Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 64 06 Tel:0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0320 Mat.Nr.:0333078038000027 muhasibe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr</p>				<p>Servis Kontrol Tarihi: 29.08.2022</p>		<p>Kontrol Eden CENGİZ ÇELİKOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi 29.08.2022</p>	



CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.08.2022	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
2	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
3	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
4	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
5	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
6	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) STI. ELMASTAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON MÜHÜRLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ M. ALIERTURK Muratpaşa Mah. ANTALYA Havaalanı No: 67/A Muratpaşa / ANTALYA - TÜRKİYE Tel: 0242 242 07 19 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D. : 333 010 0360 İşletme No: 5333078038600027 muhasebe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.08.2022	Kontrol Eden Cengiz GAMBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi: 29.08.2022

8.46. EE.4.02

Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018